

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER PL-L 4 Pin 4- 針腳型

## MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

省電型精巧螢光燈管精巧型長電弧低壓水銀放電燈管套管內含 2 個平行螢光燈管

### 产品数据

基本資訊		相關色溫 (標稱)	
接口	2G11 [ 2G11]	相關色溫 (標稱)	6500 K
至 10% 故障的使用時間 (標稱)	10000 h	光效 (額定) (標稱)	80 lm/W
至 50% 故障的使用時間 (標稱)	15000 h	演色性指數 (標稱)	80
至 50% 故障預熱的使用時間 (標稱)	20000 h	額定 SLMF <2000 小時>	93 %
系統說明	鈉 [-]	額定 SLMF <4000 小時>	91 %
額定 LSF <預熱 2000 小時>, 3 小時	99 %	額定 SLMF <6000 小時>	90 %
額定 LSF <預熱 4000 小時>, 3 小時	98 %	額定 SLMF <8000 小時>	89 %
額定 LSF <預熱 6000 小時>, 3 小時	96 %	額定 SLMF <12000 小時>	87 %
額定 LSF <預熱 8000 小時>, 3 小時	94 %	額定 SLMF <16000 小時>	88 %
額定 LSF <預熱 12000 小時>, 3 小時	80 %	額定 SLMF <20000 小時>	87 %
額定 LSF <預熱 2000 小時>, 3 小時	99 %	運作和電氣	
額定 LSF <預熱 4000 小時>, 3 小時	99 %	Power (Rated) (Nom)	36 W
額定 LSF <預熱 8000 小時>, 3 小時	98 %	燈具電流 (標稱)	0.435 A
額定 LSF <8000 小時>, 3 小時	97 %	溫度	
額定 LSF <預熱 16000 小時>, 3 小時	82 %	設計溫度 (標稱)	30 °C
額定 LSF <預熱 2000 小時>, 3 小時	50 %	控制調光	
照明科技		可調光	Yes
色碼	865 [ CCT of 6500K]		
光通量 (標稱)	2900 lm		
光通量 (額定) (標稱)	2880 lm		
色彩名稱	冷日光		


# MASTER PL-L 4 Pin 4-針腳型

<b>機械和殼體</b>	
接口資訊	4P
<b>應用</b>	
能源效益標籤 (EEL)	A
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg
能源消耗 kWh/1000 h	40 kWh
<b>產品參數</b>	
完整產品碼	871150063520441

訂購產品名稱	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25
EAN/UPC - 產品	8711500635204
訂購代碼	927903486572
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	25
材質編號(12NC)	927903486572
淨重 (件)	104.000 g
ILCOS Code	FSD-36/65/1B-E-2G11

## 安全提示



## 二维绘图



PL-L 36W/865/4P

<b>Product</b>
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

## 光度数据



## MASTER PL-L 4 Pin 4-針腳型

