



Синий (/52) – PL-L, PL-S

PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Лампы Medical Therapy Jaundice PL-L излучают практически весь свой световой поток в диапазоне 400–500 нм без коротковолнового UVB-диапазона. Таким образом они идеально подходят для лечения желтухи у новорожденных, страдающих повышенным содержанием билирубина в сыворотке крови (желтухи новорожденных) и синдрома Криглера–Найяра (CNS). Кроме того, пик волнового излучения этих ламп приходится на максимально эффективную длину 450 нм. Высокая эффективность фототерапии с применением этих ламп исключает необходимость переливания крови практически во всех случаях желтухи у новорожденных. Помимо этого, благодаря компактной форме лампы PL-L представляют собой удобное дизайнерское решение. Излучая свет с полным спектром цветов, лампы PL-L /953 незаменимы для избавления от сезонной депрессии. Примечание: наши лампы UVB HE зарегистрированы агентством FDA как медицинские приборы, поскольку они НЕ поставляются для коммерческого использования в оздоровительных целях.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения

Данные о продукции


Общая информация		Технические характеристики освещения	
Цоколь	2G11 [2G11]	Код цвета	52
		Светоотдача	330 лм
		Координата цветности X (ном.)	155

Синий (/52) – PL-L, PL-S

Координата цветности Y (ном.)	75
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	17,5 В
Ток лампы (ном.)	0,375 А
Напряжение (ном.)	57 Вт
Напряжение (ном.)	57 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	2хТ16
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Полное название продукта	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Полный код продукта	872790080517800
Код заказа	927904105206
Материал № (12NC)	927904105206
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900805178
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8727900805185

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/52/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	188,2 mm	214 mm	220,6 mm

