



Синий (/52) - PL-L, PL-S

PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Лампы Philips PL-L/PL-S цвет 52 излучают практически весь свой световой поток в диапазоне. 400–500 нм с пиком при 450 нм без коротковолнового. UVB-диапазона. Поэтому они идеально подходят для систем, используемых в сельском хозяйстве и фототерапии желтухи у новорожденных

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- Светобиологическая безопасность — МЭК 62471 — группа риска 2. ВНИМАНИЕ — эти продукты могут излучать потенциально опасное световое излучение.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---------|
| Цоколь | 2G11 |
| Технические характеристики освещения | |
| Код цвета | 52 |
| Светоотдача | 330 лм |
| Координата цветности X (ном.) | 155 |
| Координата цветности Y (ном.) | 75 |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Энергопотребление | 17,5 Вт |
| Ток лампы (ном.) | 0,375 А |
| Напряжение (ном.) | 57 Вт |


| Напряжение (ном.) | 57 Вт |
|---|-----------------------|
| Механические компоненты и корпус | |
| Форма колбы | 2xT16 |
| Соответствие требованиям и область применения | |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 4,4 mg |
| Данные об изделии | |
| Название продукта для заказа | PL-L 18W/52/4P 1CT/25 |
| Полное название продукта | PL-L 18W/52/4P 1CT/25 |
| Полный код продукта | 872790080517800 |
| Код заказа | 927904105206 |
| Материал № (12NC) | 927904105206 |

Синий (/52) - PL-L, PL-S

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| EAN/UPC — продукт/короб | 8727900805178 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25 |

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC — короб | 8727900805185 |
|-----------------|---------------|

Чертеж размеров



| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| PL-L 18W/52/4P 1CT/25 | 18 мм | 39 мм | 188,2 мм | 214 мм | 220,6 мм |

