



Purificação de ar e água PL-L

TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

As lâmpadas TUV PL-L são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. O tamanho compacto da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV PL-L proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Graças à base de lâmpada de extremidade única, a substituição de lâmpadas é fácil.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11
Vida útil (Nom.)	9.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	20 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	35 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,85 A
Tensão (Nom.)	42 V


Tensão (Nom.)	42 V
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	2xT16
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
UV	
Radiação UV-C às 100 h	9,1 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

Purificação de ar e água PL-L

Nome do produto completo	TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Código do produto completo	871150088827340
Código de encomenda	88827340
N.º material (12NC)	927904204007
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8711500888273
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500888280

Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

