



MASTER PL-C 2-nastainen



MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-1 [G24d-1]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	925 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42


Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	69 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	13,8 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER PL-C 2-nastainen

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423278
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062081170


Paikallisen koodin kuvaus	4923893
Tilauskoodi	62081170
Tuotekoodi (12NC)	927904882740
Paikallinen koodi	4923893
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500620811
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500715647

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

