



# MASTER PL-C 2 Broches

## MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24D-1 [ G24d-1]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h
Durée de vie moyenne (nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	925 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	925 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	69 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Dépréciation à 2000 h	92 %

LLMF 4000 h Rated	87 %
Dépréciation à 5000 h	83 %
LLMF 8000 h Rated	81 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	13.4 W
Courant lampe (nom.)	0,170 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	2P

# MASTER PL-C 2 Broches

## Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh


## Données logistiques

Code de produit complet	871150062084270
Désignation Produit	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit (EAN)	8711500620842

Code de commande	62084270
Local Code	PLC13W830
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927904883040
Poids net (pièce)	53,600 g
ILCOS Code	FSQ-13/30/1B-I-G24d=1

## Mises en garde et sécurité


## Schéma dimensionnel




PL-C 13W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm

## Données photométriques




Couleur /830




Couleur /830

# MASTER PL-C 2 Broches

## Durée de vie



LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

