



MASTER PL-C 2 kolíkové



MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C je účinná kompaktná žiarivka so stredným príkonom, ktorá sa zvyčajne používa v downlight svietidlách pre všeobecné osvetlenie v predajniach, zariadeniach HoReKa a kanceláriách. Pôvodná technológia premosteného spoja trubíc navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej oblasti, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako jednej ohnutej trubice. vojkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektromagnetickým predradníkom a dodáva sa s nástrčnou päticou.

Varovanie a ochrana

- Používajte len s elektromagnetickým predradníkom.
- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou.
- Stmievanie nie je možné.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Pätica	G24D-1 [G24d-1]	Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Referenčný svetelný tok	Sphere	Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	10 000 h	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
		Merný výkon (menovitý) (nom.)	69 lm/W
		Index podania farieb (CRI)	80
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]	Spotreba	13,8 W
Svetelný tok	925 lm		
Označenie farby	Studená biela (CW)		


MASTER PL-C 2 kolíkové

Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,170 A
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	14 kWh
Registračné číslo EPREL	423280

Údaje o produkte


Objednávkový názov produktu	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
Úplný názov produktu	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
Úplný kód produktu	871150062086670
Objednávkový kód	62086670
Č. materiálu (12NC)	927904884040
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500620866
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8711500715692

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 kolíkové

Životnosť

