



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes teljesítményű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses előtétek használatát is.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G24D-1 [G24d-1]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	6500 h
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %
Technikai adatok	
Színkód	865 [6500 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	845 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	845 lm
Színmegjelölés	Hidegfehér nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	63 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	80

LLMF 2000 óra névleges	90 %
LLMF 4000 óra névleges	85 %
LLMF 6000 óra névleges	81 %
LLMF 8000 óra névleges	77 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	13.4 W
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A
Hőmérséklet	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	28 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	srsz
Mechanika és tokozás	
A foglalat adatai	2P
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	B


MASTER PL-C 2 Pin

Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	17 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150063523570
A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - termék	8711500635235

Rendelési kód	63523570
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	50
Anyagszám (12NC)	927904886540
Nettó tömeg (darab)	53,600 g
ILCOS Code	FSQ-13/65/1B-I-G24d=1

Figyelmeztetések és biztonság


Méretezett rajza




PL-C 13W/865/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm

Fotometriai adatok




/865 színekód




/865 színekód

MASTER PL-C 2 Pin

Élettartam



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

