



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes teljesítményű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses előtétek használatát is.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses előtéttel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nem lehetséges fényerő-szabályozás
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G24D-2 [G24d-2]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	1 200 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463

Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	18,3 W
Fényforrás árama (névleges)	0,230 A

MASTER PL-C 2 Pin

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	19 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423282

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
----------------------------	--


Teljes terméknév	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150062088070
Rendelési kód	62088070
Cikkszám (12NC)	927905782740
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500620880
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500715760

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

