



MASTER PL-C 2P



MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et effektivt, kompakt lysstofrør med mellemstort wattforbrug, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Fod	G24D-2 [G24d-2]	67 lm/W	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t	82	
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Strømforbrug	
Lysstrøm	1.200 lm	18,3 W	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44	0,230 A	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Dæmpbar	
		Nej	
		Godkendelse og anvendelsesområde	
		Energieffektivitetsklasse	
		G	

MASTER PL-C 2P

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423283
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX
Det fulde produktnavn	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150062091070


Beskrivelse af lokal kode	2055402787
Ordrekode	62091070
Materialenr. (12NC)	927905783040
Lokal ordrekode	2055402787
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500620910
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500715777

Målskitse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2P

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

