



MASTER PL-C 2-nastainen

MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-2 [G24d-2]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	98 %
LSF 6000h	92 %
LSF 8000h	78 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	1200 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1200 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %
LLMF 6000 h nimellinen	83 %

LLMF 8000 h nimellinen	81 %
------------------------	------

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	17.9 W
Lampun virta (nim.)	0.230 A

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh

MASTER PL-C 2-nastainen

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150062091070
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500620910
Tilauskoodi	62091070
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa 50


Materiaalinumero (12NC) 927905783040

Nettopaino (kappale) 57.800 g

ILCOS Code FSQ-18/30/1B-I-G24d=2

Rajoitukset ja turvallisuus


Mittapiirros




PL-C 18W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/ 830 /2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Valonjakotiedot




Värisävy /830




Värisävy /830

MASTER PL-C 2-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

