



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice krytky	G24D-2 [G24d-2]	67 lm/W	
Referenční měření toku	Sphere	Index podání barev (CRI)	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h	80	
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	
Světelný tok	1 200 lm	18,3 W	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Proud zdroje (jmen.)	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	0,230 A	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Řízení a stmívání	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Stmívatelné	
		Ne	
		Certifikace a použití	
		Třída energetické účinnosti	
		G	

MASTER PL-C 2 Pin


Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423284

Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150062093470
Objednávací kód	62093470
Číslo materiálu (12NC)	927905784040
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500620934
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500715784

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

