



MASTER PL-C 2-nastainen



MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-2 [G24d-2]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 200 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38

Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	18,3 W
Lampun virta (nim.)	0,230 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER PL-C 2-nastainen

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423284

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062093470


Paikallisen koodin kuvaus	4923891
Tilauskoodi	62093470
Tuotekoodi (12NC)	927905784040
Paikallinen koodi	4923891
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500620934
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500715784

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

