



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice krytky	G24d-2	Index podání barev (CRI)	80
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h	Spotřeba energie	18,3 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	0,230 A
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Řízení a stmívání	
Světelný tok	1 150 lm	Stmívatelné	Ne
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337		
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K		

MASTER PL-C 2 Pin

Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423285
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150063527370
Objednací kód	63527370
Číslo materiálu (12NC)	927905786540
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500635273
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500715821

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX

