



# MASTER PL-C 2 Pin



## MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes teljesítményű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses előtétek használatát is.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses előtéttel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nem lehetséges fényerő-szabályozás
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G24D-3 [G24d-3]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	1800 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463

Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	68 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	81
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	26,5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,335 A

# MASTER PL-C 2 Pin

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	27 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423286

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
----------------------------	--


Teljes terméknév	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150062095870
Rendelési kód	62095870
Cikkszám (12NC)	927906182740
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500620958
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500715913

## Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm



## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-C 2 Pin

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

