



# MASTER PL-C 2 Pin

## MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes teljesítményű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses előtétek használatát is.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G24D-3 [ G24d-3]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	6500 h
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %
Technikai adatok	
Színkód	827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	1800 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	1800 lm
Színmegjelölés	Izzólámpa fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	68 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	82

LLMF 2000 óra névleges	92 %
LLMF 4000 óra névleges	87 %
LLMF 6000 óra névleges	83 %
LLMF 8000 óra névleges	81 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	26.5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,335 A
Hőmérséklet	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	28 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	srsz
Mechanika és tokozás	
A foglalat adatai	2P
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	B


# MASTER PL-C 2 Pin

Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	32 kWh
<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871150062095870
A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - termék	8711500620958

Rendelési kód	62095870
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	50
Anyagszám (12NC)	927906182740
Nettó tömeg (darab)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/27/1B-I-G24d=3

## Figyelmeztetések és biztonság


### Méretezett rajza




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

PL-C 26W/827/2P

### Fotometriai adatok





/827 szinkód




/827 szinkód

# MASTER PL-C 2 Pin

## Élettartam



LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

