



# MASTER PL-C 2 stift

## MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt yrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggeteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G24D-3 [ G24d-3]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	98 %
LSF 6 000 tim specificerat	92 %
LSF 8 000 tim specificerat	78 %

Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	1800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1800 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	87 %
LLMF 6 000 tim specificerat	83 %

LLMF 6 000 tim specificerat	81 %
-----------------------------	------

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Lampström (nom)	0,335 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Socketlinformation	2P [ 2-stifts]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	32 kWh

# MASTER PL-C 2 stift

## Produktdata


Fullständig produktkod	871150062095870
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500620958
Beställningsnummer	62095870
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927906182740
Nettovikt (stycke)	64,300 g
ILCOS kod	FSQ-26/27/1B-I-G24d=3

## Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Ej dimbara
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


## Måttskiss




PL-C 26W/827/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

## Fotometriska data



Ljutfärg /827



Ljutfärg /827

# MASTER PL-C 2 stift

## Livslängd

