



# MASTER PL-C 2-nastainen



## MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24D-3 [G24d-3]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403

Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	68 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	26,5 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

# MASTER PL-C 2-nastainen

## Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	27 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423287

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062098970


Paikallisen koodin kuvaus	4923889
Tilauuskoodi	62098970
Tuotekoodi (12NC)	927906183040
Paikallinen koodi	4923889
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500620989
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500715920

## Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm


## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C 2-nastainen

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

