

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes teljesítményű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses előtétek használatát is.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses előtéttel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nem lehetséges fényerő-szabályozás
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G24D-3 [G24d-3]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h

Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Fényáram	1 740 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,313
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,337
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	66 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	26,5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,335 A


MASTER PL-C 2 Pin

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	27 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423289


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/ 5X10BOX
Teljes terméknév	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150063531070
Rendelési kód	63531070
Cikkszám (12NC)	927906186540
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500635310
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500716002

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Élettartam

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.