



MASTER PL-C Xtra 4 Pin



MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Lyskildene i MASTER PL-C Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-C-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G24Q-3 [G24q-3]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 800 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)

Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	27,5 W

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

lyskildestrøm (nom.)	0,300 A
----------------------	---------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh
EPREL-registreringsnummer	423291

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
----------------------------	---


Fullstendig produktnavn	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150089889070
Lokal kodebeskrivelse	3820860
Bestillingskode	89889070
Materialenr. (12NC)	927906383014
Lokal bestillingskode	3820860
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500898890
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500898913

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

