



MASTER PL-C Xtra 4 stift



MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang, samt kontor. Lamporna MASTER PL-C Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-C-standardlampa, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska HF-driftdon med inbyggd varmstart och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Lamplysets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G24Q-3 [G24q-3]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44


Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	27,5 W
Lampström (nom)	0,300 A

MASTER PL-C Xtra 4 stift

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	28 kWh
EPREL-registreringsnummer	423291
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX


Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150089889070
Beskrivning av lokal kod	8344961
Beställningsnummer	89889070
Materialnummer (12NC)	927906383014
Lokal kod	8344961
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500898890
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC – Hölje	8711500898913

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

