



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Dit is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtstroom	
Lampvoet	G24D-2 [G24d-2]	1.200 lm	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr	Kleuraanduiding	
Gegevens lichttechniek		Warmwit (WW)	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	
		3000 K	
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
		67 lm/W	
		Kleurweergave-index (CRI)	
		>80	

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	17,9 W
Lampstroom (nom.)	0,220 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Keurmerken en classificaties


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
-----------------------------	---


Volledige productnaam	MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150089895170
Bestelcode	89895170
Materiaalnr. (12NC)	927906483014
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500898951
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500898975

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm



Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 2 Pin


Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

