



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Ez egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. A MASTER PL-C Xtra fényforrások mellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, ugyanis élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-C-nek, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyors csatlakozós aljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses előtéttel szabad használni.
- Fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a környezeti hőmérséklet és működési pozíció is befolyásolja.
- Nincs lehetőség a fényerő szabályozására.
- Nagyon valószínűtlen, hogy összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha mégis eltörik szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött darabokat zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G24D-2 [G24d-2]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	16 000 h
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]

Fényáram	1 200 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	17,9 W
Fényforrás árama (névleges)	0,220 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	22 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
----------------------------	---


Teljes terméknev	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150095030770
Rendelési kód	95030770
Cikkszám (12NC)	927906484014
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500950307
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500950321

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm


Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

