



MASTER PL-C Xtra 4 Pinos

MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-C Xtra é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório. Além disso, as lâmpadas MASTER PL-C Xtra proporcionam custos de funcionamento consideravelmente mais baixos graças à sua duração, que equivale a mais do dobro da de uma lâmpada MASTER PL-C standard, e à sua taxa de falhas precoces muito baixa. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico HF com pré-aquecimento integrado e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Dados do produto

Informações gerais		Designação da cor	
Casquilho	G24Q-2 [G24q-2]	Designação da cor	Warm White (WW)
Vida útil até 50% de falhas pré-aquecimento (Nom.)	33000 h	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	73 lm/W
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	Índice de restituição cromática (Nom.)	>80
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	Depreciação de 2000 horas	92 %
LSF Preheat 8000 h Rated	96 %	SLMF EM 4000 h nominal	88 %
LSF Preheat 16000 h Rated	94 %	Depreciação de 5000 horas	86 %
LSF Preheat 20000 h Rated	90 %	SLMF EM 8000 h nominal	84 %
		SLMF 12 000 h nominal	81 %
		SLMF 16 000 h nominal	79 %
		SLMF 20 000 h nominal	78 %
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Fluxo luminoso (Nom.)	1200 lm		
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1200 lm		

MASTER PL-C Xtra 4 Pinos


Corrente de lâmpada (Nom.)	0,210 A
Temperatura	
Temperatura de projeto (Nom.)	28 °C
Controles e regulação	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	4P
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871150095033870
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produto	8711500950338
Código de encomenda	95033870
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (I2NC)	927906583014
Peso líquido (Peça)	55,300 g
ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2

Avisos e Segurança

Desenho dimensional




PL-C Xtra 18W/830/4P

Dados fotométricos

Product



MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



LDPO_PL-C4PLTG_830-Spectral power distribution Colour



MASTER PL-C Xtra 4 Pinos

Vida útil



LDLE_PLC4PLTG_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC4PLTG_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC4PLTG_0001-Lumen maintenance diagram

