



MASTER PL-C Xtra 4-nastainen



MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-liitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-2 [G24q-2]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 200 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)


Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	18,4 W

MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

Lampun virta (nim.)	0,220 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423295
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX


Koko tuotenimi	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150095036970
Paikallisen koodin kuvaus	4922812
Tilauskoodi	95036970
Tuotekoodi (12NC)	927906584014
Paikallinen koodi	4922812
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500950369
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500950383

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

