



MASTER PL-C 4 Pin



MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelőfűtésellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ		Színvisszaadási index (CRI)	
Fejelés - foglalat	G24Q-1 [G24q-1]	80	
Fényárammérés referencia	Sphere	Működtetés és elektronika	
Technikai adatok		Teljesítményfelvétel	10,4 W
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Fényforrás árama (névleges)	0,190 A
Fényáram	600 lm	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Szabályozható	Igen
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38	Energiahatékonysági osztály	G
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K	Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	60 lm/W		

MASTER PL-C 4 Pin


Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	11 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423297

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknev	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062330070


Rendelési kód	62330070
Cikkszám (12NC)	927907084040
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500623300
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500711038

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX

