

MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou paticí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G24Q-1 [G24q-1]
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	925 lm
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,463
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	13,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg

MASTER PL-C 4 Pin


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423298

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150062326370
Objednací kód	62326370
Číslo materiálu (12NC)	927907182740
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500623263
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500715715

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.