



MASTER PL-C 4 Pin



MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelőfűtessel ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G24Q-1 [G24q-1]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	925 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (név.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	69 lm/W

Színvisszaadási index (CRI)	82
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	13,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg

MASTER PL-C 4 Pin


Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423298
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknév	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062326370

Rendelési kód	62326370
Cikkszám (12NC)	927907182740
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500623263
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500715715

Méretezett rajza

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

