



MASTER PL-C 4-nastainen



MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjausliitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-1 [G24q-1]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	925 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K


Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	69 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	13,8 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER PL-C 4-nastainen

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423300
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062332470


Paikallisen koodin kuvaus	4923663
Tilauskoodi	62332470
Tuotekoodi (12NC)	927907184040
Paikallinen koodi	4923663
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500623324
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500715739

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

