



MASTER PL-C 4 kolíkové



MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C je účinná kompaktná žiarivka so stredným výkonom, ktorá sa zvyčajne používa vo všeobecných stropných svetidlách v obchodoch, zariadeniach HoReKa a kanceláriách. Pôvodná mostiková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej oblasti, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako technológia ohnutej trubice. Štvorkolíková verzia je určená na použitie spolu s vysokofrekvenčným elektronickým predradníkom s integrovaným predhrievaním a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Varovanie a ochrana

- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým vysokofrekvenčným predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G24Q-1 [G24q-1]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Svetelný tok	925 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38

Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	69 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	13,8 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,170 A

MASTER PL-C 4 kolíkové

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	14 kWh
Registračné číslo EPREL	423300

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX
-----------------------------	------------------------------------


Úplný názov produktu	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX
Úplný kód produktu	871150062332470
Objednávkový kód	62332470
Č. materiálu (12NC)	927907184040
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500623324
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8711500715739

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 kolíkové

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

