



MASTER PL-C 4 Pin



MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G24Q-2 [G24q-2]		80
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Světelně technické		Spotřeba energie	18,4 W
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Proud zdroje (jmen.)	0,230 A
Světelný tok	1 200 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W		

MASTER PL-C 4 Pin


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423303

Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150062334870
Objednávací kód	62334870
Číslo materiálu (12NC)	927907284040
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500623348
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500715906

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

