



MASTER PL-C 4 Pin



MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G24Q-3 [G24q-3]	81	
Referanse for fluksmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Effektforbruk	27,4 W
Lysytelse	1 800 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,335 A
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463	Kan dimmes	Ja
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42	Godkjenning og bruksområde	
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Energieffektivitetsklasse	G
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
		Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-C 4 Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh
EPREL-registreringsnummer	423304
Produktdata	
Produktavn for bestilling	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktavn	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	87115006232870
Lokal kodebeskrivelse	3820676
Bestillingskode	62328770


Materialenr. (12NC)	927907382740
Lokal bestillingskode	3820676
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500623287
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500716033

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

