



MASTER PL-C 4 Pin



MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným přehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G24Q-3 [G24q-3]	80	
Referenční měření toku	Sphere		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	27,4 W
Světelný tok	1 800 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,335 A
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W	Certifikace a použití	
		Třída energetické účinnosti	G
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg

MASTER PL-C 4 Pin

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423306
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150062336270
Objednací kód	62336270
Číslo materiálu (12NC)	927907384040
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500623362
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500716057

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

