



MASTER PL-C 4-nastainen



MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjausliitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-3 [G24q-3]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K


Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	27,4 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER PL-C 4-nastainen

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohoepitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohoepitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423306
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotteenimi	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062336270


Paikallisen koodin kuvaus	4923683
Tilauskoodi	62336270
Tuotekoodi (12NC)	927907384040
Paikallinen koodi	4923683
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500623362
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500716057

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm


Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

