MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Xtra Polar é uma lâmpada fluorescente compacta linear de potência média a alta, normalmente utilizada para aplicações a baixas temperaturas, como iluminação exterior e armazéns frigoríficos. Além disso, as lâmpadas MASTER PL-L Xtra Polar proporcionam custos de funcionamento consideravelmente mais baixos graças à sua duração longa, que equivale ao dobro da de uma lâmpada MASTER PL-L standard, e à sua taxa de falha precoce muito baixa. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. Destina-se à utilização com controlo electromagnético e electrónico HF e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11 [2G11]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	21.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W
Color rendering index (CRI)	82

Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	24,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,345 A

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	25 kWh
Número de registo EPREL	423309

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25
Nome do produto completo	MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25
Código do produto completo	871150026772640
Código de encomenda	26772640
N.º material (12NC)	927907683015
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500267726
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8711500267733

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 17 - Dados sujeitos a alteração