



# MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin



## MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra Polar ist eine lineare Kompaktleuchtstofflampe mit mittlerer bis hoher Wattleistung und extrem langer Lebensdauer für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektromagnetischen oder elektronischen HF-Vorschaltgeräten betrieben werden und ist mit einem einsteckbaren und herausziehbaren Lampensockel ausgestattet.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten elektronischem Vorschaltgerät beeinflusst.
- Häufiges Schalten bei nicht ausreichend vorgewärmten Elektroden verkürzt die Lebensdauer der Lampe.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2G11
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	21.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	2.800 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	81 lm/W


Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	36,3 W
Lampenstrom (Nom)	0,445 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg

# MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423310
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150026776440
Bestellcode	26776440


Material-Nr. (12NC)	927907783015
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500267764
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500267771

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25

