



Eco passport

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25



Energia



Anyagok



Életre szóló

- Teljesítmény (névleges) (névleges) : 40 W
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges) : 88 lm/W
- Energiatakarékossági címke (EEL) : A+
- Szabályozható fényerő : igen
- Higanytartalom (Hg) (névleges) : 2,0 mg
- Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges) : 20000 h

A termékek környezeti jellemzőinek áttekintése

A Philipsnél arra törekszünk, hogy innovációink által a világ egészségesebbé és fenntarthatóbbá váljon. A fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseinket globális szinten elismerik, és azt tükrözi például a folyamatos vezető globális besorolásunk az olyan rangsorokon, mint például a Dow Jones fenntarthatósági index (Dow Jones Sustainability Index) és a Carbon Disclosure Project (Szén-dioxid kibocsátás közzétételi projekt). A környezetbarát tervezési folyamatunk során az energiára, a tömegre, az újrahasznosításra, a csomagolásra, az anyagokra és a megbízhatóságra összpontosítunk, hogy lássuk, illetve még tovább javítsuk a termékeink környezeti teljesítményét.

PHILIPS

2018, július 11
az adatok változhatnak
Rendelési kód : 61097340