

# MASTER PL-L (4-nastainen)

## MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| **Kanta** | 2G11 [2G11] |
| **Vuon mittauksen viitearvo** | Sphere |

| Valaistuksen tekniset tiedot | |
|---|---|
| **Värikoodi** | 840 [CCT of 4000K] |
| **Valovirta** | 3 500 lm |
| **Värimerkki** | Kylmä valkoinen (CW) |
| **Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)** | 0,38 |
| **Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)** | 0,38 |
| **Vastaava värilämpötila (nim.)** | 4000 K |

| | |
|---|---|
| **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)** | 88 lm/W |
| **Värintoistoindeksi (CRI)** | 80 |

| Käyttö- ja sähkötiedot | |
|---|---|
| **Virrankulutus** | 40,0 W |
| **Lampun virta (nim.)** | 0,320 A |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---|---|
| **Himmennettävä** | Kyllä |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


# MASTER PL-L (4-nastainen)

| Merkinnät ja luokitukset | |
|---|---|
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) | 2 mg |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 2,0 mg |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 40 kWh |
| EPREL-rekisteröintinumero | 423312 |

| Tuotetiedot | |
|---|---|
| Tilaustuotteen nimi | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 |
| Koko tuotenimi | MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 |
| Full EOC | 871150061097340 |


| | |
|---|---|
| Paikallisen koodin kuvaus | 4923955 |
| Tilauskoodi | 61097340 |
| Tuotekoodi (12NC) | 927908208470 |
| Paikallinen koodi | 4923955 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| EAN/UPC - tuote/kotelo | 8711500610973 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 25 |
| EAN/UPC – laatikko | 8711500610980 |

## Mittapiirros




| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm | 509,2 mm | 535 mm | 541,6 mm |

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

# MASTER PL-L (4-nastainen)

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2023, Huhtikuu 15 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.