



# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	2G11 [ 2G11]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	20000 h
Rendszerleírás	Nagyfrekvencia [ Nagyfrekvencia (HF)]
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %
Technikai adatok	
Színkód	840 [ 4000 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	3500 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	3500 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	88 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	82
LLMF 2000 óra névleges	95 %
LLMF 4000 óra névleges	94 %
LLMF 6000 óra névleges	93 %
LLMF 8000 óra névleges	92 %
LLMF 12000 óra névleges	91 %
LLMF 16000 óra névleges	90 %
LLMF 20000 óra névleges	90 %

Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges) (névleges)	40 W
Fényforrás árama (névleges)	0,320 A

Hőmérséklet	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	30 °C

# MASTER PL-L 4 Pin


Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen
Mechanika és tokozás	
A foglalat adatai	4P
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	44 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150061097340

A termék megrendelési neve	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - termék	8711500610973
Rendelési kód	61097340
Local Code	PLL4084
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	25
Anyagszám (12NC)	927908208470
Nettó tömeg (darab)	134,000 g
ILCOS Code	FSDH-40/40/1B-L/P-2G11

## Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.


## Méretezett rajza




PL-L 40W/840/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

## Fotometriai adatok



Fényszín /840



Fényszín /840

## MASTER PL-L 4 Pin

