



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

De MASTER PL-L is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [High Frequency (HF)]
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	82 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	50 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3500 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3500 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	88 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82

Lm-beh.fact 2kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	40 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	30 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

MASTER PL-L 4 Pin

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie 4P

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+

Kwikhoud (Hg) (nom.) 2,0 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur 44 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871150061097340

Productnaam voor bestelling MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

EAN/UPC - Product 8711500610973

Bestelcode 61097340

Local Code PLL40W840HF

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 25

Materiaalnr. (12NC) 927908208470


Netto gewicht (per stuk) 134,000 g

ILCOS Code FSDH-40/40/1B-L/P-2G11

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



PL-L 40W/840/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometrische gegevens



LDPO_PLL4P_840-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-L 4 Pin

