



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11 [2G11]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	4 700 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (név.)	4000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	87 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	55,3 W
Fényforrás árama (névleges)	0,525 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

MASTER PL-L 4 Pin


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	56 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423314
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25
Teljes terméknev	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

Full EOC	871150061542840
Rendelési kód	61542840
Cikkszám (12NC)	927908708470
Helyi kód	PLL55840
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500615428
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500615527

Méretezett rajza

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

