



MASTER PL-L Xtra 4 Pin

MASTER PL-L XTRA 55W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Xtra közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátóipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. A MASTER PL-L Xtra lámpák emellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, mivel élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-L lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. Elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás előtéttel is használható, és gyorscsatlakozós lámpafejjel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Feljelés - foglalat	2G11 [2G11]
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	4 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	87 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	55,0 W

MASTER PL-L Xtra 4 Pin


Fényforrás árama (névleges)	0,525 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	61 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25

Teljes terméknev	MASTER PL-L XTRA 55W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150089764040
Rendelési kód	89764040
Cikkszám (12NC)	927908884014
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500897640
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500897657

Méretezett rajza

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

