

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11 [2G11]
Fényárammérési referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	6 000 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	80,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,555 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

MASTER PL-L 4 Pin

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	80 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423318


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Teljes terméknév	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

Full EOC	871150086708740
Rendelési kód	86708740
Cikkszám (12NC)	927909583070
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500867087
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500867094

Méretezett rajza

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565 mm	571,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.