



# MASTER PL-R Eco (4-nastainen)



## MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco on erittäin tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii alasvalaistukseen. Sinä on kuusi rinnakkaista putkea, joissa on innovatiivinen kierrettävä ja lukittava lampun kanta. Suunniteltu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa. MASTER PL-R Eco -lampussa käytetään Philipsin kehittämää ja patentoimaa alkuperäistä siltatekniikkaa. Se takaa optimaalisen tehon ja merkittävästi korkeamman suorituskyvyn kuin käytettäessä tavallisia, pienikokoisia loisteputkilamppuja. Lisäksi MASTER PL-R Eco -lamppujen höyrykäyttöikä on ylivoimaisen valovirran pysyvyyden ansiosta yli kaksinkertainen verrattuna tavallisiin, pienikokoisiin loisteputkilamppuihin. Kiinnittäminen ja irrottaminen käy helposti kierrettävän ja lukittavan lampun kannan ansiosta. Lisäksi valaisimen kiinnitys on luja.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta	
Kanta	GR14Q-1 [GR14q-1]	Valovirta	1 000 lm
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valaistuksen tekniset tiedot		Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
		Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	72 lm/W


# MASTER PL-R Eco (4-nastainen)

Värintoistoindeksi (CRI)	82
<b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b>	
Virrankulutus	14,7 W
Lampun virta (nim.)	0,150 A
<b>Ohjaujärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Kyllä
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423320

## Tuotetiedot


Tilastuotteen nimi	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026595170
Paikallisen koodin kuvaus	4924320
Tilauuskoodi	26595170
Tuotekoodi (12NC)	927909983050
Paikallinen koodi	4924320
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500265951
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500265975

## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm



## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-R Eco (4-nastainen)

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX

