



MASTER PL-R Eco 4 stift

MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco är ett extremt effektivt kompaktlysör för nedåtriktad belysning med sex parallella rör med en ny och innovativ "twist and lock"-bas. Ljuskällan är avsedd för användning tillsammans med elektroniska driftdon och innehåller Philips patenterade bryggteknik för garanterat optimal prestanda och betydligt högre ljusutbyte jämfört med vanliga kompaktlysör. Dessutom har MASTER PL-R Eco-produkterna mer än dubbla livslängden jämfört med standardversionerna, tack vare det överlägsna ljusflödet. Den innovativa "twist-and-lock"-basen gör installation och avinstallation säker och stabil montering inuti armaturen.

Produktdata

Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	GR14Q-1 [GR14q-1]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	24000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	72 lm/W
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	>80
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	99 %	LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	99 %	LLMF 4 000 tim specificerat	94 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	98 %	LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	94 %	LLMF 6 000 tim specificerat	92 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	87 %	LLMF 12 000 tim specificerat	91 %
		LLMF 16 000 tim specificerat	90 %
		LLMF 20 000 tim specificerat	89 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Power (Rated) (Nom)	14.5 W
Ljusflöde (nom)	1050 lm	Lampström (nom)	0,150 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1050 lm		
Färgbeteckning	Varmvit (WW)		
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (max)	80 lm/W		


MASTER PL-R Eco 4 stift

Temperatur	
Temperatur (nom)	35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150026595170
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500265951
Beställningsnummer	26595170
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927909983050
Nettovikt (stycke)	70,000 g
ILCOS kod	FSM6H-14/30/1B-L/P-GR14q=1

Varning och Säkerhet

Måttskiss




PL-R 14W/830/4P

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm

Fotometriska data

...






Ljulfärg /830

Ljulfärg /830

MASTER PL-R Eco 4 stift

Livslängd



LDLM_PLR4P_0001-Lumen maintenance diagram

