



MASTER PL-R Eco 4 Pin



MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco er et ekstremt effektivt kompakt lysrør til bruk i downlights. Det består av seks parallelle tuber med en nyskapende sokkel med vri-lås, som er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger. MASTER PL-R Eco inneholder den originale broteknologien som er utviklet og patentert av Philips. Dette garanterer best mulig ytelse i bruk og gir betraktelig høyere effektivitet enn med vanlige, kompakte lysrør. I tillegg til dette har MASTER PL-R Eco-lyskilder mer enn dobbelt så lang levetid som standard lysrør, takket være det overlegne lumenedlikeholdet. Sokkelen med vri-lås gjør det enkelt og trygt å ta ut og sette fast lysrøret i armaturen.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GR14Q-1 [GR14q-1]	Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Referanse for fluksmåling	Sphere	Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	72 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Effektforbruk	14,7 W
Lysytelse	1 000 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,150 A
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)		
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38		

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
EPREL-registreringsnummer	423321

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
----------------------------	--


Fullstendig produktnavn	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026598270
Lokal kodebeskrivelse	3820981
Bestillingskode	26598270
Materialenr. (12NC)	927909984050
Lokal bestillingskode	3820981
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500265982
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500266002

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-R Eco 4 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

