



MASTER PL-T TOP 4 Pin



MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T TOP egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható nagyobb fényerőt igénylő kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. A Philips amalgám technológiája optimális teljesítményt garantál széles hőmérséklet-tartományt felölelő alkalmazásoknál, számottevően megnövelt fényáram-kibocsátás és hatásfok mellett. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus előtétek használatát is, és gyorscsatlakozós fejfel készü.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX24Q-2 [GX24q-2]
Fényárammérési referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	1 160 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	67 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	18,7 W
Fényforrás árama (névleges)	0,220 A

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	19 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423324
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Méretezett rajza

Teljes terméknev	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150088908970
Rendelési kód	88908970
Cikkszám (12NC)	927910883069
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500889089
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500889409


Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T TOP 4 Pin

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

