



# MASTER PL-T TOP 4 Pin

## MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Philips' amalgamteknologi gir optimal ytelse ved bruk i et stort temperaturområde, og gir betraktelig høyere lyseffekt og effektivitetsnivåer. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GX24Q-2 [ GX24q-2]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1200 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	67 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	>80
LLMF 2000 timer, målt	92 %
LLMF 4000 timer, målt	88 %
LLMF 6000 timer, målt	85 %

LLMF 8000 timer, målt	84 %
LLMF 12000 timer, målt	81 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
lyskildestrom (nom.)	0.220 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg

# MASTER PL-T TOP 4 Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871150088908970
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500889089
Bestillingskode	88908970

El-nummer	3820729
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927910883069
Nettovekt (stykk)	58,000 g
ILCOS Code	FSM-18/30/1B-E-GX24q=2

## Warnings and safety

### Målskisse


□

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

PL-T TOP 18W/830/4P A

## Fotometriske data

⊙ ○ ○ ○





Fargekode /830

Fargekode /830


# MASTER PL-T TOP 4 Pin

## Levetid



LDLM\_PLTTOP4P\_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE\_PLTTOP4P\_0001-Life expectancy diagram



LDLE\_PLTTOP4P\_0002-Life expectancy diagram

