

MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-T TOP egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható nagyobb fényerőt igénylő kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. A Philips amalgám technológiája optimális teljesítményt garantál széles hőmérséklet-tartományt felölelő alkalmazásoknál, számottevően megnövelt fényáram-kibocsátás és hatásfok mellett. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus előtétek használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX24Q-2 [GX24q-2]
Fényárammérési referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 160 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38

Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	67 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	18,7 W
Fényforrás árama (névleges)	0,220 A

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	19 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423325

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX


Teljes terméknév	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150088941670
Rendelési kód	88941670
Cikkszám (12NC)	927910884069
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500889416
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500889430

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm


Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.