

MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T TOP jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Amalgámová technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v širokém teplotním rozmezí použití a nabízí výrazně vyšší světelný tok a účinnost. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou paticí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GX24Q-3 [GX24q-3]
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	1 830 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K

Měrný výkon (jmen.) (min.)	66 lm/W
Index podání barev (CRI)	80

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	28,3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,335 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano


MASTER PL-T TOP 4 Pin

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423326

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC


Full EOC	871150088944770
Objednací kód	88944770
Číslo materiálu (12NC)	927911383069
Místní kód	PLTTOP2683
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500889447
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500889461

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.